

【コンセプト】

当社独自のスライド開閉ジッパー「楽ジッパー」タイプの圧縮パックが、パッケージをリニューアルして再登場！お客様に使いやすさがより伝わりやすいパッケージになりました。

軽い力でチャックが閉じられる

スーッと密封 ふとん圧縮パック 2枚入


OPEN CLOSE

特許申請中！
「楽ジッパー」

初代「楽ジッパー」圧縮パックをご使用のお客様から
こんなうれしい声も！

待っていました。ジッパー付き圧縮パック！
いつもなかなか閉じることができず、終わる頃には指が痛くなり、
大変な思いをしていました。
ジップロックの食品入れ保存袋のような布団圧縮パックができると
どんなに楽だろうと思っていました。
ホームセンターで見つけた時は、「これだ！私が長年欲しかった物は！」
すぐに購入。何枚かの布団でも指が痛くならず短時間で布団をしまうことが
できました。感謝の気持ちを伝えたく、思わずお手紙しました。
ありがとうございました。

こんなお客様からの問い合わせにも、しっかり対応！！




※圧縮パックについての当社への電話問い合わせランキング(2014~2018年)

- 1位 掃除機について → 凸形吸引口もOK！
2位 チャックについて → 開閉簡単！軽くてスムーズ！
4位 スライダーをなくした → 本体に取付済でなくさない！

この機能は当社だけ！！

「楽ジッパー」ってどんなチャック？

- チャックを開閉するスライダーは圧縮パック本体に取付済です。
- スライダー側面に刻印している「OPEN」の矢印方向が「開ける」、矢印の反対方向が「閉める」です。
- チャックは内外2重構造になっており、スライダーを「開ける」方向にスライドさせると外側レールが開きますので手で開けやすくなります。「閉める」方向にスライドさせるとチャックは閉じます。



シングル掛けふとん用 M 2枚入



80642

スーッと密封
ふとん圧縮パック M2P

材 質：[本体]ポリエチレン・ナイロン
[バルブ]ポリエチレン
[スライダー]ポリアセタール
個装サイズ：約165×50×320mm
個 装 重 量：約337g
外装サイズ：約350×810×290mm
外 装 重 量：約13,030g



大きめふとん用 L 2枚入



80643

スーッと密封
ふとん圧縮パック L2P

材 質：[本体]ポリエチレン・ナイロン
[バルブ]ポリエチレン
[スライダー]ポリアセタール
個装サイズ：約165×50×320mm
個 装 重 量：約385g
外装サイズ：約350×840×290mm
外 装 重 量：約14,780g



| 品 番 | 品 名 | 商品サイズ (mm) | 商品重量 (g) | JANコード (4901983) | ITFコード | 入 数 | | | | 参考上代 | 生産国 |
|-------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----|--|--|--|------|-----|
| 80642 | スーッと密封ふとん圧縮パック M2P | 1,100×1,000 (1枚あたり) | 160 (1枚あたり) | 806428 | 1-4901983 806425 | 36 | | | | オープン | 中国 |
| 80643 | スーッと密封ふとん圧縮パック L2P | 1,300×1,000 (1枚あたり) | 184 (1枚あたり) | 806435 | 1-4901983 806432 | 36 | | | | " | " |