



# 「押すだけ圧縮」と「底マチ」で プシュッと脱気! サッと収納!



収納しやすい  
コロンとした  
底マチタイプで  
クローゼット棚上に



— コンセプト —

スティック掃除機やハンディ掃除機、ロボット掃除機など、掃除機の多様化により、掃除機を使わない押すだけタイプの圧縮パックが順調に売り上げを伸ばしています。

今回発売の「上から押すだけ圧縮パック」は、掃除機を使わずに圧縮できるだけでなく、底面がコンパクトな形状に圧縮できるため、クローゼットの棚上などに場所を取らずにボンッと置くことができます。


上から押すだけ!  
圧縮パック!

品番	品名	商品サイズ (mm)	商品重量 (g)	JANコード (4901983)	ITFコード	入数				参考上代	生産国
80667	上から押すだけ圧縮パック ふとん用M1P	800×800×320(マチ部)	115	806671	1-4901983 -806678	60 (10×6)				オープン	中国
80668	上から押すだけ圧縮パック ふとん用L1P	800×1,000×320(マチ部)	130	806688	1-4901983 -806685	60 (10×6)				"	"
80669	上から押すだけ圧縮パック 衣類用1P	600×600×320(マチ部)	77	806695	1-4901983 -806692	80 (10×8)				"	"

# 上から押すだけ！圧縮パック


クローゼットにぴったりのサイズで  
掃除機いらずの圧縮パックができました!!

今どきは、ふとんも  
クローゼットに収納？！



※2015年実施  
弊社消費者アンケート調査より  
首都圏在住 (n=167) 単回答

一般的な  
圧縮パックに使えない掃除機が増加？！



※参考: GFK「家電・IT市場動向」より

カチッ！

## 開閉ミニバルブ

圧縮前に

バルブを「カチッ」と上げる

圧縮後は

バルブを「カチッ」と下げる

本体に  
スライダー付



2020年1月31日 作成



80667  
上から押すだけ圧縮パック  
ふとん用M1P

材 質: [本体]ポリエチレン・ナイロン  
[バルブ]ポリエチレン・ポリプロピレン  
[スライダー]ポリアセタール

個装サイズ: 約165×20×310mm

個装重量: 約130g

大袋サイズ: 約165×240×280mm

大袋重量: 約1,325g

外袋サイズ: 約470×540×310mm

外袋重量: 約9,240g



80668  
上から押すだけ圧縮パック  
ふとん用L1P

材 質: [本体]ポリエチレン・ナイロン  
[バルブ]ポリエチレン・ポリプロピレン  
[スライダー]ポリアセタール

個装サイズ: 約165×20×310mm


個装重量: 約145g

大袋サイズ: 約165×240×280mm

大袋重量: 約1,475g

外袋サイズ: 約485×540×310mm

外袋重量: 約10,220g



80669  
上から押すだけ圧縮パック  
衣類用1P

材 質: [本体]ポリエチレン・ナイロン  
[バルブ]ポリエチレン・ポリプロピレン  
[スライダー]ポリアセタール

個装サイズ: 約165×20×310mm

個装重量: 約92g

大袋サイズ: 約165×200×280mm

大袋重量: 約945g

外袋サイズ: 約440×710×310mm

外袋重量: 約9,040g



衣類用