

2023年1月吉日

2023年最新モデル

非接触式！2WAY 温度測定&消毒ディスペンサー「温度はかるさん 2」



2 WAY 温度測定

手のひら、おでこのどちらでも測定できる！
寒い季節対策としてより正確な温度測定が可能



©ミスタークード株式会社

ミスタークード株式会社（本社：埼玉県川口市）は、お客様の声をカタチにした2023年最新モデルの非接触式2WAY 温度測定&消毒ディスペンサー「温度はかるさん2」を2023年1月18日（水）から発売いたします。寒い季節対策として手のひら、おでこのどちらでも温度測定できる2WAY 温度測定の機能を追加！受付や入口にかんたんに設置できる卓上式タイプで手を入れて約0.5秒で温度と消毒が同時にできます。電源はUSB給電式を推奨し、乾電池式で短時間の利用可能。補充の手間を省ける大容量1200mlタンクを搭載。赤外線センサーで測定。噴射量20段階、音量5段階、多言語対応などの機能搭載。使い始めや定期的なメンテナンスとして10秒間連続噴射して洗浄するノズルクリーニング機能付き。すぐ使える！案内パネル、漏斗、動物おめんのオリジナルグッズ3点付き。オフィスやお店、学校、施設などの安全につながる感染予防対策グッズをご提案いたします。

●発表商品

ブランド：miraion

商品名：温度はかるさん 2

型番：MR-KPCAT2-AL

JAN：4580575279026

メーカー希望小売価格（税込）￥10,980

発売日：2023年1月18日（水）

URL：<https://www.miraion.jp/mr-kpcat2-al/>

●お買い求め先

オールバイ楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mr-kpcat2-al/>

オールバイ Yahoo ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-kpcat2-al.html>

オールバイ AUPAY モール店

<https://wowma.jp/item/604824274>

2023年1月吉日

●特長

- 【2WAY 温度測定】 手のひら、おでこのどちらでも測定できる！寒い季節対策として影響の少ないおでこでより正確に検温
- 【ノズルクリーニング】 使い始めや定期的なメンテナンスとして 10 秒間連続噴射でノズルを洗浄
- 【当社オリジナルグッズ付き】 案内パネル、漏斗、動物おめんの 3 点プレゼント
- 【温度測定と消毒が同時にできる】 手を入れるだけ！約 0.5 秒でスピード測定 ※おでこ測定時は噴射されません
- 【温度測定】 赤外線センサーで表面温度を測定し、高温時にお知らせ（音量 5 段階）
- 【大容量 1200ml】 補充の手間を省ける大容量タンクと残量も確認できます。
- 【消毒】 噴射量を 20 段階で調整可能！
- 【電源】 USB 接続を推奨！乾電池は短時間のみ
- 【卓上スタンド】 会社受付や入口に簡単に設置できる卓上スタンドモデル
- 【利用シーン】 学校 塾 幼稚園 保育園 高校 大学 老人ホーム 施設 病院 薬局 ホテル オフィス 会社 銀行

消毒



アルコール消毒液専用

©ミスタークード株式会社

すぐ使える！グッズ3点プレゼント

当社オリジナルの便利なグッズの特典付き
子供に人気の動物おめんで消毒・検温をアピール！

- ①案内パネル ②漏斗 ③動物おめん



画像はイメージ

©ミスタークード株式会社

温度測定

赤外線センサーで表面温度を測定。



アラームでお知らせ
(音声も設定可)

音量は5段階で調整可能

©ミスタークード株式会社

温度測定と消毒が同時にできる

手を入れるだけ！約0.5秒でスピード測定！



©ミスタークード株式会社

2023年1月吉日

電源

長期間設置はUSB電源

乾電池は短時間のみ



側面の電源ポートに付属USBケーブルを差し込んでご使用ください。
2つの温度測定用センサーを安定して使用するためUSB接続を推奨しております。

アルカリ単三電池x4本で稼働します。
目安:約2~3日
(温度、頻度により短くなります)

※コンセント接続用USBアダプタは別途ご用意ください。
※乾電池の種類、使用環境によって数値が異なります。
※乾電池は付属しておりません。

©ミスタークード株式会社

オフィス、飲食店、商業施設等 様々な場所で活躍



オフィス

商業施設



公共施設

飲食店


©ミスタークード株式会社

設置方法



©ミスタークード株式会社

商品詳細



サイズ : 145×440×140 mm
重量 : 1.1 kg
タンク容量 : 1200 ml
噴射量 : 20段階調整
電池 : 単三電池×4本(別売)
動作温湿度 : 10~40°C/≤85%RH(推奨15°C~35°C)

※数値は概寸、目安

©ミスタークード株式会社

● 詳細情報

サイズ（卓上スタンド含む）：（約）高さ 400 × 幅 145 × 奥行 140 (mm)、1.1kg

タンク容量 : 1200ml

動作温湿度 : 10~40°C/≤85%RH (推奨 15°C~35°C)

保証期間 : 6ヶ月 ※初期不良対応期間 : 購入日から 2週間以内

● 付属品

本体 x 1、卓上スタンド x 1、USB ケーブル 約 1.5m (A to C) x 1、漏斗 x 1、日本語クイックガイド x 1、動物おめん

● ご注意事項

※温度測定は手のひらで行ってください。

2023年1月吉日

※数値は概寸、理論値、目安です。

※画像はイメージです。

※乾電池は付属しておりません。

※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

※乾電池のパフォーマンス、乾電池自体の温度、品質・グレードによって使用期間や回数に影響されるため数値は目安になりますので予めご了承ください。

※本体の動作温度に適した環境にてご利用ください。本体自体を動作温度範囲内に慣らしてからご使用ください。

※アルコール消毒液を使用するものになりますので、必ず直射日光や火気類などの影響を及ぼさない場所でご使用ください。また、輸送前にアルコール液体が無い状態を確認してから発送してください。

※本体を傾けたり逆さまにするとタンクの液体がこぼれます。液体が本体内部に入ると故障の原因となり、保証対象外となってしまいます。

※ノズル、トレイ、USBケーブルなど消耗品扱いとなります。腐食など発生した場合にはスペアパーツをサポートセンターへお問合せください。

ミスタークード法人窓口

企業・学校・官公庁のご要望は
法人窓口にご相談ください。

一般企業や学校法人、各種機関様などの
ご要望に合わせて案件をサポートいたします。



法人様向け、業販様向けの御見積を作成いたします。

法人窓口のお問い合わせメールアドレス mrcard@mrcard.co.jp

■製品に関するお問い合わせ

ミスタークード株式会社 Eメール：miraion@miraion.jp

■プレスリリースに関するお問い合わせ

ミスタークード株式会社 担当：大庭 Eメール：miraion@miraion.jp

■ミスタークード株式会社

2007年8月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020年2月からガジェットブランド「miraion」を立ち上げました。