

2023 年 1 月吉日

## 寒い時期に手のひらの温度が低く表示されても、影響の少ないおでこでもう 1 度測定できる！ 非接触式 2WAY 温度測定 & 消毒ディスペンサー「温度はかるさん 2 スタンドセット」



ミスターカード株式会社（本社：埼玉県川口市）は、お客様の声をカタチにした 2023 年新機能を追加した非接触式 2WAY 温度測定&消毒ディスペンサー「温度はかるさん 2 スタンドセット」を 2023 年 1 月 18 日（水）から発売いたします。おでこのどちらでも温度測定できる 2WAY 温度測定の機能を追加。寒い季節に測定する手のひらが冷えていると温度が低く表示されてしまうため、おでこでもう 1 度測定することで寒さの影響が少ない温度で測定可能になりました。スタンドセットタイプで手を入れて約 0.5 秒で温度と消毒が同時にできます。電源は USB 給電式を推奨し、乾電池式で短時間の利用可能。補充の手間を省ける大容量 1200ml タンクを搭載。赤外線センサーで測定。噴射量 20 段階、音量 5 段階、多言語対応などの機能搭載。使い始めや定期的なメンテナンスとして連続 10 秒間連続噴射して洗浄するノズルクリーニング機能付き。すぐ使える！案内パネル、漏斗、動物おめんのオリジナルグッズ 3 点付き。オフィスやお店、学校、施設などの安全につながる感染予防対策グッズをご提案いたします。

### ●発表商品

ブランド：miraion

商品名：温度はかるさん 2 スタンドセット

型番：MR-KPCAT2-SETA

JAN：4580575279033

メーカー希望小売価格（税込）¥14,980

発売日：2023 年 1 月 18 日（水）

URL：<https://www.miraion.jp/mr-kpcat2-seta/>

### ●お買い求め先

オールバイ楽天市場店

<https://www.miraion.jp/mr-kpcat2-seta>

オールバイ Yahoo ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-kpcat2-seta.html>

オールバイ AUPAY モール店

<https://wowma.jp/item/604867731>



©ミスターカード株式会社

2023年1月吉日

## ●特長

【2WAY 温度測定】 おでこのどちらでも温度測定できる 2WAY 温度測定の機能を追加。寒い季節に測定する手のひらが冷えていると温度が低く表示されてしまうため、おでこでもう 1 度測定することで寒さの影響が少ない温度で測定可能になりました。

【ノズルクリーニング】 使い始めや定期的なメンテナンスとして 10 秒間連続噴射でノズルを洗浄

【当社オリジナルグッズ付き】 案内パネル、漏斗、動物おめんの 3 点プレゼント

【温度測定と消毒が同時にできる】 手を入れるだけ！約 0.5 秒でスピード測定 ※おでこ測定時は噴射されません

【温度測定】 赤外線センサーで表面温度を測定し、高温時にお知らせ（音量 5 段階）

【大容量 1200ml】 補充の手間を省ける大容量タンクとで残量も確認できます。

【消毒】 噴射量を 20 段階で調整可能！

【電源】 USB 接続を推奨！乾電池は短時間のみ

【スタンドセット】 どこにでも設定できるスタンドモデル

【利用シーン】 学校 塾 幼稚園 保育園 高校 大学 老人ホーム 施設 病院 薬局 ホテル オフィス 会社 銀行



## すぐ使える！グッズ3点プレゼント

当社オリジナルの便利なグッズの特典付き  
子供に人気の動物おめんで消毒・検温をアピール！



## 温度測定

赤外線センサーで表面温度を測定。



## 温度測定と消毒が同時にできる

手を入れるだけ！約0.5秒でスピード測定！



## 電源

長期間設置はUSB電源

乾電池は短時間のみ



推奨はこちら！  
コスト軽減！  
電力安定  
USB電源ポート(TYPE-C)  
側面の電源ポートに付属USBケーブルを差し込んでご使用ください。  
2つの温度測定用センサーを安定して使用するためUSB接続を推奨しております。



アルカリ単三電池×4本で稼働します。  
目安：約2～3日  
(温度、頻度により短くなります)

※コンセント接続用USBアダプタは別途ご用意ください。  
※乾電池の種類、使用環境によって数値が異なります。  
※乾電池は付属しておりません。

©ミスターカード株式会社

## オフィス、飲食店、商業施設等 様々な場所で活躍



オフィス



商業施設



公共施設



飲食店

©ミスターカード株式会社


## 設置方法

スタンドは約114～167cmの高さに無段階で調整可能。



©ミスターカード株式会社

## 商品詳細



サイズ：幅310×高さ1140～1670 mm  
重量：4.3 kg  
タンク容量：1200 ml  
噴射量：20段階調整  
電池：単三電池×4本(別売)  
動作温湿度：10～40℃/≤85%RH(推奨15℃～35℃)

※数値は概寸、目安

©ミスターカード株式会社

### ●詳細情報

サイズ(スタンド含む)：(約) 高さ 1140～1670 × 幅 310 × 奥行 310 (mm)、4.3kg

タンク容量：1200ml

動作温湿度：10～40℃/≤85%RH(推奨 15℃～35℃)

保証期間：6ヶ月 ※初期不良対応期間：購入日から2週間以内

### ●付属品

本体×1、スタンド×1、USBケーブル 約1.5m(A to C)×1、漏斗×1、日本語クイックガイド×1、動物おめん

### ●ご注意事項



2023 年 1 月吉日

※温度測定は手のひらで行ってください。低い温度が表示される場合には測定する物が冷えているため、影響の少ないおでこで温度測定を行ってください。

※数値は概寸、理論値、目安です。

※画像はイメージです。

※乾電池は付属していません。

※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

※乾電池のパフォーマンス、乾電池自体の温度、品質・グレードによって使用期間や回数に影響されるため数値は目安になるますので予めご了承ください。

※本体の動作温度に適した環境にてご利用ください。本体自体を動作温度範囲内に慣らしてからご使用ください。

※アルコール消毒液を使用するものになりますので、必ず直射日光や火気類などの影響を及ぼさない場所でご使用ください。また、輸送前にアルコール液体が無い状態を確認してから発送してください。

※本体を傾けたり、逆さまにするとタンクの液体がこぼれます。液体が本体内部に入ると故障の原因となり、保証対象外となってしまいます。

※ノズル、トレイ、USB ケーブルなど消耗品扱いとなります。腐食など発生した場合にはスペアパーツをサポートセンターへお問合せください。

## ミスターカード法人窓口

**企業・学校・官公庁のご要望は  
法人窓口にご相談ください。**

一般企業や学校法人、各種機関様などの  
ご要望に合わせて案件をサポートいたします。



法人様向け、業販様向けの御見積を作成いたします。

法人窓口のお問い合わせメールアドレス [mrcard@mrcard.co.jp](mailto:mrcard@mrcard.co.jp)

### ■製品に関するお問い合わせ

ミスターカード株式会社 Eメール: [miraion@miraion.jp](mailto:miraion@miraion.jp)

### ■プレスリリースに関するお問い合わせ

ミスターカード株式会社 担当: 大庭 Eメール: [miraion@miraion.jp](mailto:miraion@miraion.jp)

### ■ミスターカード株式会社

2007 年 8 月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020 年 2 月からガジェットブランド「miraion」を立ち上げました。