

New

小型化! 軽量化!
スティックミニバルブ採用スティック^{※1} 掃除機 対応
圧縮パック※東和産業
自社製品調べ
(2023年時点)従来型^{※2} 掃除機にも対応
(キャニスタータイプ)一部使えない
掃除機もあります。


※1

※2

外して
ハンディ⁽²ⁱⁿ¹⁾になる
タイプにも!ノズルに密着! やわらか立体弁で
スピード圧縮!

【コンセプト】

掃除機の販売台数は、数年前にキャニスター掃除機をスティック掃除機が上回り、実際の所有率でも、ほぼ同数程度になっています。また、スティック掃除機の中でも、ハンディ着脱式やトレンドの軽量タイプなど、多様化する中で、今以上にタイプや吸引口の違いを気にせず、簡単に使えるバルブを開発しました。

やわらかく変形!
掃除機ノズルとの
すき間を減らして
スピード圧縮! ※当社比

特許申請中


ふたを閉じて保管!

わずかにすき間を残して
掃除機への負担を軽減くぼみ付で
凸形吸引口でもあてやすい

様々な掃除機のノズルにフィット!

吸引口サイズ対応範囲(内寸)

※下記サイズ外の場合は使用できません

円・楕円形
の吸引口の場合
直径25~50mm
左図ピンク色の範囲内

※凹凸部 幅20mm高さ5mm以内に対応

異形(長方形など)
の吸引口の場合
短辺(20~35)
×長辺(30~50)mm
左図ブルー色の範囲内

○使用可

■スティックタイプ
(Tヘッドがはさるもの)■ハンディになる(2in1)
スティックタイプ■従来型
(キャニスタータイプ)

×不可

■床掃除用のTヘッド
がはされない掃除機

■ふたんクリーナー

■ロボットタイプ

■ハンディタイプ

■立体弁に吸引口を
あてることができない
掃除機
例: 吸引口よりもダストボックス
が突出している、吸引口に
ブラシが近接している等※ハンディになる(2in1)
スティックタイプと形
が似ていても、吸引口
が不足している場合
があります。■使用可のタイプ
でも吸引力の低
下してしまった
掃除機



圧縮するならキーパック

keePack®

New

小型化! 軽量化!
スティックミニバルブ採用

スティック

掃除機
対応

圧縮パック

従来型掃除機
(キタスタータイプ) にも対応

ノズルに密着
やわらか立体弁
スピード圧縮

(吸引口の形状)
掃除機のタイプを
気にせず使える!!



STM
ふとん圧縮パック M2P



M 2枚入

シングル掛けふとん用



STM
ふとん圧縮パック L2P



L 2枚入

大きめふとん用



STM
毛布圧縮パック 2P



2枚入

毛布用



STM
衣類圧縮パック 1P



1枚入

衣類用

品番	品名	商品サイズ (mm)	商品重量 (g)	材質	入数	サイズ (mm)	幅	奥行	高さ	重量 (g)				参考 上代	JANコード (4901983)	ITFコード	生産国
80718	STM ふとん圧縮パック M2P	1,100 × 1,000 (1枚あたり)	173 (1枚あたり)	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール	30 (5 × 6)	個装	165	50	320	364				オープン	807180	1-4901983 -807187	中国
						内装	170	250	290	1,850							
						外装	360	730	310	12,120							
						合わせ	-	-	-	-							
80719	STM ふとん圧縮パック L2P	1,300 × 1,000 (1枚あたり)	196 (1枚あたり)	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール	30 (5 × 6)	個装	165	50	320	410				オープン	807197	1-4901983 -807194	中国
						内装	170	260	290	2,080							
						外装	360	770	310	13,520							
						合わせ	-	-	-	-							
80720	STM 毛布圧縮パック 2P	1,000 × 800 (1枚あたり)	139 (1枚あたり)	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール	30 (5 × 6)	個装	165	50	320	296				オープン	807203	1-4901983 -807200	中国
						内装	170	230	290	1,510							
						外装	360	680	310	10,040							
						合わせ	-	-	-	-							
80721	STM 衣類圧縮パック 1P	1,000 × 800 × 320(マチ部)	158	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール	50 (5 × 10)	個装	165	40	320	174				オープン	807210	1-4901983 -807217	中国
						内装	170	180	290	900							
						外装	360	730	310	10,030							
						合わせ	-	-	-	-							

スティック掃除機ユーザーでも
清潔にふとんを圧縮保管できる！

防ダニ

無機系防ダニ剤配合



スティック

※1
掃除機
対応

圧縮パック

※2
従来型
(キャスタータイプ) 掃除機
にも対応外して
ハンディ
タイプにも！


New

小型化！軽量化！
スティックミニバルブ採用

【コンセプト】

季節を問わずダニ対策品のニーズが増える中、購入時に特に重視するポイントである「安全性の高さ」「ニオイがしない(ふとんにニオイがつかない)」を押さえた無機系防ダニ剤を採用しました。菌への対策ニーズも増えているため、銀抗菌を付与し、より清潔に使える商品ができました。

ダニの繁殖が気になる人に聞きました！

防ダニ圧縮袋の
購入時に重視する点は？


※2022年弊社実施ネットアンケート調査より(n=260)複数回答

無機系防ダニ剤と銀系抗菌剤 配合

フィルムの内側に練り込んでいて
フィルム上のダニ・細菌への
増殖抑制効果があります。無機系防ダニ剤とは
ダニを殺すのではなく
繁殖能力を弱めて増殖
を抑制！ ※ダニを駆除するもの
ではありません銀系抗菌剤とは
銀イオンの抗菌力
で細菌の増殖を
抑制！共通
の特長

- 揮発性がなく無臭！
- 収納物にニオイが移る心配無し！
- 効果が安定して長持ち！

肌に触れるふとんの保管にも安心！

STM 防ダニ銀抗菌
ふとん圧縮パック M2P

M

2枚入

シングル掛けふとん用

STM 防ダニ銀抗菌
ふとん圧縮パック L2P

L

2枚入

大きめふとん用

品番	品名	商品サイズ (mm)	商品重量 (g)	材質	入数	サイズ (mm)	幅	奥行	高さ	重量 (g)				参考 上代	JANコード (4901983)	ITFコード	生産国
80722	STM 防ダニ銀抗菌 ふとん圧縮パック M2P	1,100 × 1,000 (1枚あたり)	173 (1枚あたり)	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール 成分: 無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤	30 (5 × 6)	個装	165	50	320	364				オープン	807227	1-4901983 -807224	中国
						内装	170	250	290	1,850							
						外装	360	730	310	12,120							
						合わせ	-	-	-	-							
80723	STM 防ダニ銀抗菌 ふとん圧縮パック L2P	1,300 × 1,000 (1枚あたり)	196 (1枚あたり)	本体: ポリエチレン・ナイロン バルブ: ポリエチレン・ポリプロピレン ・シリコーンゴム スライダー: ポリアセタール 成分: 無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤	30 (5 × 6)	個装	165	50	320	410				オープン	807234	1-4901983 -807231	中国
						内装	170	260	290	2,080							
						外装	360	770	310	13,520							
						合わせ	-	-	-	-							